




LÍNEAS DE LABORATORIO

CAJA DE EVALUACIÓN DE COLOR



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Caja de Evaluación de Color
Caja de Luz de Color Colgante
Modelo YR05533 // YR05535



#Letsgivingmore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Caja de Evaluación de Color

Caja de Luz de Color Colgante

Modelo YR05533 // YR05535



Descripción del Producto:

YR05533 // YR05535 La caja de luz del visor de color colgante es adecuada para todos los lugares donde se requiere la gestión del color en el taller de la imprenta, la empresa de publicidad, el centro de producción, etc. Se puede instalar fácilmente o colgar en la parte superior de la mesa y el techo. YR05533 // YR05535 caja de luz colgante compatible con 3 versiones, fuente de luz única, fuente de luz doble y 3 fuentes de luz. La fuente de luz estándar es D65, D50, U30 y ofrecemos TL84, UV, CWF, TL83 como opción. Esta máquina fue controlada por microcomputadora, lo que permite la conversión rápida entre cada fuente de luz. El Color Viewer también tenía la función de mostrar el tiempo de funcionamiento de cada fuente de luz.

Fuente de Luz:

En condiciones diferentes, el objeto puede presentar un espectro diferente con el mismo color. El resultado de nuestra visión de los colores será diferente, por lo que nos afectará juzgar el color con precisión a simple vista. Si bien, de acuerdo con la demanda de nuestros clientes, Color Viewer, que es el estándar internacional, puede proporcionar la fuente de luz adecuada que necesita cuando verifica los colores, como D65, D50, TL84, UV, U30, CWF, etc. la duración de la lámpara depende del tiempo de funcionamiento acumulado y de los tiempos de encendido. Cuando la lámpara envejece, la luz es inestable o los dos lados se vuelven negros, reemplace la lámpara a tiempo, de lo contrario, el resultado de la verificación se verá afectado.

- ✓ Fuente de luz común: D65, D50, U30
- ✓ Fuente de luz de repuesto: TL84, UV, CWF, TL83

Introducción a la Lámpara:

Fuente de luz artificial especial para impresión

- ✓ Lámpara de fuente de luz estándar D50 Simular luz diurna Luz diurna cálida
- ✓ Alto índice de reproducción cromática $CRI \geq 95$ o $CRI = 98$
- ✓ De acuerdo con las condiciones de observación estándar de impresión ISO 3664:2009
- ✓ Graphica Pro, serie de prueba de COLOR para el uso exclusivo de la máquina de impresión importada
- ✓ 60cm 18W/950 T8 Graphica Pro importado de Europa
- ✓ 120cm 36W/950 T8 Graphica Pro importado de Europa
- ✓ Lámpara de fuente de luz estándar D65 Simular luz diurna Luz diurna fría
- ✓ Alto índice de reproducción cromática $CRI \geq 95$ o $CRI = 98$
- ✓ De acuerdo con las condiciones de observación estándar de impresión ISO 3664:2009
- ✓ Fuente de luz especial para visor de color y caja de luz de color, serie T60+ P60+ CC120
- ✓ 60cm 18W/965 T8 Graphica Pro importado de Europa
- ✓ 120cm 36W/965 T8 Graphica Pro importado de Europa

Otras Fuentes de Luz Comunes:

- ✓ Lámpara de fuente de luz CWF (4150 K, fluorescente blanco frío, fuente de luz de tienda de EE. UU.)
- ✓ Lámpara de fuente de luz TL84 (4000 K, fuente de luz de tienda europea y japonesa)
- ✓ Lámpara de fuente de luz U30 (3000 K, fuente de luz de tienda estadounidense) Lámpara de fuente de luz U35 (3500 K, designada fuente de luz del Departamento
- ✓ Target de los Estados Unidos) Tubo de fuente de luz (fuente UV para la detección de productos que usan tintes fluorescentes y blanqueadores)
- ✓ Una bombilla de fuente de luz (2856K, foco de escarapate estadounidense/luz incandescente doméstica, fuente de luz de referencia de color)



#Let'sgive more

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Caja de Evaluación de Color

Caja de Luz de Color Colgante

Modelo YR05533 // YR05535



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05533	YR05534	YR05535
Dimensión l(ímite)	130 cm x 76 cm x 10 cm (largo) x (ancho) x (alto)		
Material	material de aleación de aluminio real		
materiales del marco	Perfil de aleación de aluminio diseño aerodinámico hermoso y elegante reflector importado Placa de cubierta de luz uniforme e iluminación		
Placa de luz uniforme	Cubierta de luz uniforme que se puede abrir para cambiar fácilmente la lámpara		
material colgante	Ganchos en la parte posterior y una cadena de acero de carga que se puede colgar directamente en el techo o fijar al estante		
Fuente de luz	D65	D65 y TL84	D65 y TL84 y D50
Temperatura del color	D50 (5000K) o D65 (6500K)		
Serie de lámparas	Graphica para el uso exclusivo de la máquina de impresión importada		
Índice de reproducción cromática	D50: CRI \geq 95 o CRI = 98 D65: CRI \geq 90 o CRI = 95		
Número de lámparas	36Wx4 (pcs) – con temporizador de fuente de luz		
Especificaciones de la fuente de luz			
Escribe	D65	D50	U30
tubos	6500K 36W	5000K 36W	3000K 36W
Energía	CA220V 50HZ	CA220V 50HZ	CA220V 50HZ
Tamaño de la mesa (cm)	133*97	133*97	133*97
Tamaño (cm)	133* 102*216	133* 102*216	133*102*216



#Let'sgive more

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved (©) KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE 



Fundación
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which an eye or camera can see a magnified image of the object.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

