



LÍNEAS DE LABORATORIO

CÁMARAS CLIMÁTICAS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Cámaras Climáticas
Cámara de Clima Constante
Modelo YR05334 // YR05339



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Cámaras Climáticas**Cámara de Clima Constante****Modelo YR05334 // YR05339****Descripción del Producto:**

Estado de funcionamiento de pantalla grande LED en cualquier momento de monitoreo; constante de temperatura de control adaptativo; sensor de temperatura importado original para reducir el impacto de la temperatura; tecnología de aislamiento de alta eficiencia para garantizar la consistencia de interiores y exteriores; alta seguridad; Certificación CE. Estimular diversas condiciones climáticas, especialmente utilizado en pruebas de muestras, pruebas de vida útil, experimentos a largo plazo y cultivo de plantas, semillas y microorganismos. Adecuado para investigación científica, farmacéutica, alimentaria, ciencia de materiales, cosmética, tabaco, microbios, industria química, electrónica y otros campos.

Ciclo de Corriente de Aire Perfecto ALLFLOW:

- ✓ Ciclo de corriente de aire ALLFLOW: convección forzada perfecta, número máximo de muestras de la sala de trabajo, tiempo mínimo de recuperación de la temperatura después de la apertura, ventilador axial de fama mundial, diseño de corriente de aire perfecto, aseguran un resultado ideal del cultivo de muestras.
- ✓ Ciclo de corriente de aire ALLFLOW: mantenga la temperatura continua y estable, mantenga la humedad continua y estable, garantiza un entorno de cultivo de muestras perfecto.

Introducción del Producto:

- ✓ Compresor de fama mundial: tecnología de refrigeración equilibrada, descongelación automática, sistema de seguridad múltiple, funcionamiento prolongado, protección del medio ambiente, alta eficiencia y ahorro de energía.
- ✓ Función de descongelación automática: tecnología original de descongelación rápida con bomba de calor, para un funcionamiento continuo, previene eficazmente las heladas debido a la operación continua del evaporador.
- ✓ Sistema de control manual de efecto de refrigeración: cumple con el terrible entorno de trabajo del cliente.
- ✓ Importado DuPont SUVA R134 un refrigerante ambiental. Por un mundo más limpio, por mejores condiciones de trabajo.
- ✓ Para ahorrar energía, para reducir el costo.

Control PID Programable ALLSENS™:

- ✓ Pantalla LCD de matriz de puntos integrada, subtítulos en chino e inglés, diseño para la máxima comodidad operativa.
- ✓ Parámetros de visualización: temperatura, humedad, ciclo, tiempo de ejecución, ejecución/parada.
- ✓ El controlador PID adaptativo controla la temperatura y la humedad con precisión, evita que la temperatura suba, mantiene la temperatura ambiente estable y uniforme.
- ✓ Protección de contraseña de usuario, menú de memoria multifuncional incorporado, conexión a múltiples dispositivos (hasta 16 unidades), monitoreo en tiempo real.
- ✓ Control programable de secciones múltiples, para satisfacer las necesidades del cliente, control de temperatura y humedad hasta 30 juegos. Configuración de tiempo: 0-99h, 0-9999m, los programas se pueden ejecutar automáticamente en ciclos.
- ✓ Establecer operaciones con avisos sonoros Funcionamiento por control remoto, con software programable (opción). Cultivo libre de bacterias con desinfección UV (conoce la incubadora de moho).

**#Let'sgive more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Cámaras Climáticas**Cámara de Clima Constante****Modelo YR05334 // YR05339****Excelente Sensor Importado:**

- ✓ Sensor industrial importado PT100, tiempo de respuesta corto y baja temperatura de auto calentamiento.
- ✓ Sensor de humedad importado, material aeroespacial, sin mantenimiento, nivel de control de humedad de precisión.

Diseño de Aislamiento Eficiente:

- ✓ Diseño de aislamiento de doble capa, reduce el consumo de energía, concepto de protección ambiental, conservación de energía.
- ✓ Diseño de puerta interna aislada, fácil observación de las muestras de la sala de trabajo, mantiene la estabilidad de la temperatura de la sala de trabajo.

Sistema de Humidificación ALLGENT TM:

- ✓ El diseño original del sistema de humidificación evita las desventajas (falta de uniformidad, inestabilidad) del diseño tradicional del atomizador.
- ✓ Toma de agua automática, control automático del nivel de agua, garantiza la precisión del control de la humedad.
- ✓ El tanque de agua y la superficie interna de acero inoxidable SUS304 garantizan la calidad de la atomización y los usos persistentes.

Diseño Ergonómico:

- ✓ Laboratorio de diseño de color clásico, diseño de moda internacional, diseño en forma de arco, para la máxima comodidad operativa.
- ✓ Diseño integrado que contiene manija exterior original y pantalla LCD, estructura ergonómica, ángulo de visión cómodo, conveniente para abrir la puerta exterior y operar la interfaz.
- ✓ El intervalo y el número de estantes de malla se pueden ajustar según los requisitos del cliente. Máxima capacidad para satisfacer las necesidades del cliente.
- ✓ Cómoda estructura vertical, maximiza la cámara de trabajo, espacio de trabajo en la parte superior, cómodo de llevar.
- ✓ Diseño de doble puerta, muestras de fácil observación, mantiene la estabilidad de la temperatura, con sistema de iluminación tipo campana.

Procesos de Fabricación Modernos:

- ✓ Las piezas de chapa utilizan tecnología de corte por láser y plegado CNC. Las láminas laminadas en frío utilizan tres líneas de tecnología antioxidante de acidificación. Mano de obra de uso de superficie de incubadora de plásticos de pulverización.

Fácil de Limpiar:

- ✓ La superficie interna es lisa y menos soldada, de fácil limpieza y mantenimiento.
- ✓ Tire del diseño del estante multicapa, menos accesorios metálicos, fácil de limpiar.
- ✓ Diseño de drenaje del tanque colector de humidificación de la cámara. El usuario puede descargar agua según sea necesario para evitar bacterias.

**#Letsgivingore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Cámaras Climáticas

Cámara de Clima Constante

Modelo YR05334 // YR05339




Mantenimiento Conveniente:

- ✓ Controlador de microordenador de cristal líquido con función de diagnóstico. Muestra los parámetros de funcionamiento, incluido el registro histórico, la temperatura y los datos de humedad.
- ✓ Los componentes de control eléctrico y la sala de trabajo se instalan por separado. instalado detrás de la incubadora, fácil mantenimiento.

Concepto de Protección Segura y Eficiente

- ✓ Múltiple función de protección contra sobre temperatura, alarma de sonido y luz.
- ✓ Función automática de protección contra sobre temperatura doble.
- ✓ Todos los componentes electrónicos están certificados por UL.
- ✓ Todos los dispositivos de protección contra la temperatura cumplen con el estándar alemán DIN estándar D12880 Clase 3.1



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Cámaras Climáticas

Cámara de Clima Constante

Modelo YR05334 // YR05339



Parámetros Técnicos:

Parámetros técnicos	Cámara de clima constante ALLIGENT YR					
	YR05334	YR05335	YR05336	YR05337	YR05338	YR05339
Modo de convección	Convección forzada			Convección forzada		
Modo de control	30 Sistema de control PID programable			30 Sistema de control PID programable		
función de esterilización	—			—		
Rango de temperatura [°C]	0~60°C			0~60°C		
Rango de humedad	40~95% de humedad relativa			40~95% de humedad relativa		
Temperatura. resolución de pantalla [°C]	0.1			0.1		
Temperatura. fluctuación [°C] [10-40 °C]	±0,5			±0,5		
Temperatura. Desviación espacial [°C] [10-40 °C]	±1		±1,5	±1		±1,5
Fluctuación de humedad (RH)	±2%			±2%		
rango de tiempo	0~99 horas, o 0~9999min			0~99 horas, o 0~9999min		



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Cámaras Climáticas

Cámara de Clima Constante

Modelo YR05334 // YR05339



Entorno de carrera	ambiente temp.10-30; humedad relativa por debajo del 70%			ambiente temp.10-30; humedad relativa por debajo del 70%		
Aislante térmico	material de protección del medio ambiente importado			material de protección del medio ambiente importado		
Dimensión externa (mm)(H×W×D)	1410×650×680	1730×650×740	1700×745×930	1410×650×680	1730×650×740	1700×745×930
Dimensión de la cámara interior (mm)	757×508×389	1088×508×449	1052×601×639	757×508×389	1088×508×449	1052×601×639
Volumen de la cámara interior (L) (H×W×D)	150	250	400	150	250	400
Material de la superficie interna	SUS304 Materiales interiores de acero			SUS304 Materiales interiores de acero		
Estantería	3	4	4	3	4	4
Potencia nominal (W)	1080	1100	1350	1080	1100	1350
Voltaje de entrada	CA220V/50Hz			CA220V/50Hz		
Peso neto / kg)	107.5	136	158.5	107.5	136	158.5
Peso bruto (kg)	133	162.5	188	133	162.5	188
Tamaño del paquete (mm)	1605×760×830	1935×760×890	1907×815×1090	1605×760×830	1935×760×890	1907×815×1090
Características adicionales	Cavidad de acero inoxidable SUS304 / Bandeja estándar num. 3 / 0°C-65°C			Cavidad de acero inoxidable SUS304 / Bandeja estándar num. 3 / 0°C-65°C		
				con función de esterilización UV		



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

