



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

*Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,*

# LÍNEAS DE LABORATORIO CENTRÍFUGAS



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..

### #Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.

### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando

### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



## Centrífuga de mesa de alta velocidad

### Modelo YR0146-1-1

Separar una muestra es una parte muy importante en todo laboratorio. Por eso es necesario disponer de una centrífuga para obtener los resultados adecuados a sus necesidades. Es importante que conozca la cantidad de fuerza g y la velocidad que necesita. Le ofrecemos la más alta tecnología disponible.

#### Centrifugadora de velocidad

El proceso de centrifugación consiste en separar partículas de una solución en función de su tamaño, forma, densidad y viscosidad. La fuerza centrífuga es una técnica muy crucial en bioquímica o biotecnología. En este caso, le presentamos el modelo de sobremesa que satisface sus necesidades de investigación. Este modelo proporciona el control exacto de la velocidad cuando se trata de separar contenidos de muestras en investigaciones clínicas o de laboratorio. A pesar de su gran calidad y prestaciones, este modelo hace un ruido mínimo.

#### Centrífuga de alta velocidad:

El RCF máximo de esta centrífuga de alta velocidad es de 23669g y su velocidad máxima es de 16500rpm. Sobre el sistema de control, este modelo YR0146-1-1 funciona con un control de microcomputadora, un motor DC sin escobillas, con una característica de funcionamiento estable, hace un ruido mínimo y tiene una precisión de alta velocidad. Otra gran característica es que se trata de una máquina programable, por lo que los datos de funcionamiento se pueden almacenar automáticamente. También tiene una pantalla LED con un panel táctil, lo que hace que la operación sea mucho más fácil. Otras grandes características de esta centrífuga refrigerada de alta velocidad son:

- ✓ Dispositivo de autobloqueo.
- ✓ Dispositivo de seguridad por exceso de velocidad.
- ✓ Dispositivo de seguridad de desequilibrio.
- ✓ Dispositivo automático de alarma.

La conversación en tiempo real de la velocidad y RCF es muy conveniente para la operación. Por último, este modelo tiene 9 archivos de nivel de aceleración y desaceleración para que usted elija.

Acerca de la capacidad de este modelo, usted debe saber que el máximo es 100mlx4. La fuente de alimentación es AC220V 50Hz 10A y las dimensiones externas son (LxWxH) 330mmx420mmx280mm con un peso neto de 20Kg.



#### Rendimiento técnico:

Control por microordenador, motor DC sin escobillas, funcionamiento estable, bajo nivel de ruido y alta precisión de velocidad.

- ✓ Panel táctil, funcionamiento programable.
- ✓ Los datos de funcionamiento pueden ajustarse según las demandas y almacenarse automáticamente.
- ✓ Pantalla LED y LCD. interfaz fácil de usar, operación simple y conveniente.
- ✓ La conversación en tiempo real de la velocidad y RCF es conveniente para la operación.
- ✓ Dispone de dispositivo de autobloqueo, dispositivo de seguridad de sobre velocidad y dispositivo de alarma automática, etc.
- ✓ Tiene 9 archivos de palanca de aceleración y desaceleración para su elección.



#### #Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR0146-1-1



Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo:	YR0146-1-1
Máxima velocidad:	16500 rpm
RCF máx.:	23669xg
Máxima capacidad:	100mlx4
Precisión de velocidad:	± 30 rpm
Configuración de hora:	1min~99min
Ruido:	<65dB(A)
Fuente de alimentación:	CA 220 V 50 Hz 10 A.
Dimensiones (largo x ancho x alto):	330mmx420mmx280mm
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto):	430mmx520mmx390mm
Peso neto:	20kg



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



## Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR0146-1-1



### Rotores:

<p>No.1</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 1.5ml/2.2mlx12  <b>Max Speed:</b>            18500r/min/16500r/min  <b>Max RCF:</b> 23797xg/18930xg  <b>Adapters:</b> 0.2ml, 0.5ml</p>	<p>No.2</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 5mlx10  <b>Max Speed:</b> 13000r/min  <b>Max RCF:</b> 11400xg  <b>Adapters:</b> 0.5ml, 1.5ml</p>	<p>No.2</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 5mlx12  <b>Max Speed:</b> 13000r/min  <b>Max RCF:</b> 11400xg  <b>Adapters:</b> 0.5ml, 1.5ml</p>
<p>No.3</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 10mlx12  <b>Max Speed:</b> 12000r/min  <b>Max RCF:</b> 14800xg  <b>Adapters:</b> 1.5ml, 5ml</p>	<p>No.3</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 15mlx8  <b>Max Speed:</b> 12000r/min  <b>Max RCF:</b> 14800xg  <b>Adapters:</b> 1.5ml, 5ml</p>	<p>No.4</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 50mlx6  <b>Max Speed:</b> 12000r/min  <b>Max RCF:</b> 13000xg  <b>Adapters:</b> 15ml, 20ml</p>
<p>No.4</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 100mlx4  <b>Max Speed:</b> 12000r/min  <b>Max RCF:</b> 13000xg  <b>Adapters:</b> 15ml, 20ml            It is customizable</p>	<p>No.5</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 10mlx4  <b>Max Speed:</b> 6000r/min  <b>Max RCF:</b> 3200xg</p>	<p>No.6</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 2x48 well  <b>Max Speed:</b> 3000r/min  <b>Max RCF:</b> 1400xg</p>
<p>No.7</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 1.5ml/2.2mlx24  <b>Max Speed:</b> 13200r/min  <b>Max RCF:</b> 16110xg  <b>Adapters:</b> 0.2ml, 0.5ml</p>	<p>No.8</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 0.5mlx36  <b>Max Speed:</b> 16000r/min  <b>Max RCF:</b> 23669xg</p>	<p>No.8</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 0.5mlx48  <b>Max Speed:</b> 16000r/min  <b>Max RCF:</b> 23669xg</p>
<p>No.9</p> 	<p><b>Rotor Capacity:</b> 3x8x0.2ml PCR  <b>Max Speed:</b> 15000r/min  <b>Max RCF:</b> 13800xg</p>				



### #Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**





# PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

## ¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



### Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



### Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



### Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

## SOLUCIONES COMERCIALES



### Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



### Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



### Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

## PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

# CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

## ¿NECESITA ASISTENCIA?



### ¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+(33) 7 77 66 24 64



### ¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en  
Play Store



Descárgala en  
APP Store

## CONTÁCTANOS

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.