



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR146-2



CENTRÍFUGAS



Descripción del Producto:

La centrífuga de laboratorio de alta velocidad es una centrífuga de laboratorio de rutina, ampliamente utilizada en los departamentos de investigación, educación y producción de biología, química, medicina, etc. Se utiliza en laboratorios, investigación científica, escuelas y otros departamentos, y es adecuado para la rápida separación y síntesis de muestras de trazas...

Rendimiento técnico de la centrifugadora refrigerada de gran capacidad:

- ✓ La velocidad máxima es de 18500rpm, y la mayor capacidad del rotor oscilante es de 4X500ml.
- ✓ Tiene control de microordenador, bloqueo electrónico y motor DC sin escobillas que es de bajo ruido y alta precisión de velocidad.
- ✓ La pantalla LCD digital hace que la operación se visualice convenientemente.
- ✓ El reconocimiento automático del rotor ofrece seguridad para la elección de múltiples rotores. (Opción)
- ✓ Hasta 9 programas de usuario de almacenamiento satisfacer más demandas.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automática.
- ✓ Tiene 9 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración para ser ajustados de acuerdo a los diferentes requerimientos. Dispone de ralentización libre.
- ✓ Anillo sellado de silicona para mayor comodidad, certificado GMP, US FDA.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR146-2



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR146-2	YR131-2
Velocidad máxima	18500r/min	5000r/min
RCF máx.	23797xg	5030xg
Capacidad máxima	4x500ml	
Precisión de velocidad	± 10r/min	
Ajuste de la hora	1s~99min59s	
Ruido	<65db(A)	
Fuente de alimentación	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
Consumo	750w	
Dimensión (L×W×H)	465 mm×560 mm×380 mm	
Tamaño del embalaje (L×W×H)	560 mm×650 mm×470 mm	
Peso neto (sin rotor)	50kg	



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR146-2



Rotores para el Modelo YR146-2

 <p>No.1</p>	<p>Capacity: 12x1.5ml Max Speed:18500r/min Max RCF: 23797xg Adaptor: 0.2ml、0.5ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacity: 10x5ml Max Speed: 13000r/min Max RCF: 11400xg Adaptor: 0.5ml、1.5ml</p>
 <p>No.2</p>	<p>Capacity: 12x5ml Max Speed: 13000r/min Max RCF: 11400xg</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacity: 12x10ml Max Speed:12000r/min Max RCF: 14800xg Adaptor: 1.5ml、5ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacity: 8x15ml Max Speed:12000r/min Max RCF: 14800xg Adaptor: 1.5ml、5ml</p>	 <p>No.4</p>	<p>Capacity:6x50ml Max Speed: 13000r/min Max RCF: 17940xg</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacity: 4x100ml Max Speed: 12000r/min Max RCF: 13000xg Adaptor: 10ml、20ml</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacity: 24x1.5ml/2.2ml Max Speed: 13200r/min Max RCF: 16110xg Adaptor: 0.2ml、0.5ml</p>
 <p>No.8</p>	<p>Capacity:36x0.5ml Max Speed: 16000r/min Max RCF: 23669xg</p>	 <p>No.8</p>	<p>Capacity:48x0.5ml Max Speed:16000r/min Max RCF: 23669xg</p>
 <p>No.9</p>	<p>Capacity:48x1.5ml Max Speed: 13000r/min Max RCF: 18505xg</p>		



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.






All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S




KALSTEIN® Centrífugas
Centrífuga de mesa de alta velocidad
Modelo YR146-2



Rotores para los Modelos YR146-2 y YR131-2

 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 4 x250ml Velocidad máxima: 4000r / min RCF máximo: 3200 xg</p>	<p>Cubo de 250 ml Botella de PE de 250 ml</p>	<p>Adaptador: 4x9x1.5ml、4 x7x5ml、4 x9 x5ml/7ml (tubo de vacío de sangre)、4 x 7 x 10ml (rosca interna)、4 x 5x 15ml、4 x4 x20ml、4 x50ml、4 x100ml、4 x250ml</p>
 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 4 x500ml Velocidad máxima: 4000r / min RCF máximo: 3040 xg</p>	<p>4 x 14 x5 ml/7 ml Cubierta de aerosol (opcional) 4 x24 x5ml Tubo de vacío de sangre 4 x19 x5ml/7ml Cubierta de aerosol (opcional) 4 x37 x7ml Tubo G RIA</p>	<p>Adaptador de cubo cuadrado: 4 x25 x1,5 ml、4 x28 x5ml (tubo de vacío de sangre)、4 x 20 x 10 ml (rosca interna)、4 x 10 x 15 ml、4 x4 x50ml、4 x250ml 500 ml Adaptador de cubo: 4 x19 x5ml/7ml、4 x9x15ml、4 x 7 x 20ml、4 x3x50ml、4 x100ml、4 x250ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 8 x50ml Velocidad máxima: 5000r / min RCF máximo: 5030xg</p>	<p>4 x 2 x 50ml</p>	<p>Adaptador: 8 x 2 x 1,5 ml, 8 x 5 ml, 8 x 5 ml/7 ml, 8 x 10 ml, 8 x 15 ml, 8 x 20 ml</p>



#Letsgivemore 
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S







KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR146-2



 <p>No.3</p>	<p>Velocidad máxima: 4000r/min</p> <p>RCF máximo: 3020 xg</p>	<p>Adaptador: 4x2x1.5ml、4x1.5ml、4x6x1.5ml、 8x4x1.5ml、4x2x5ml/7ml、4x4x5ml/7ml、 4 x 6x5ml/7ml、8x4x5ml/7ml、4 x 2 x 10ml、4 x 4 x 10ml、4 x 6 x 10ml、 8x4x10ml、4 x 2 x15ml、4 x2 x20ml、4 x4 x15ml、4 x6 x15ml、8x4x15ml、4x2 x50ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Velocidad máxima: 4000r/min RCF máx.:3200 xg</p>	<p>Adaptador: 4 x12 x7ml、4 x6 x15ml、4 x9 x15ml、4 x50ml、4 x2 x50ml、4 x100ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 4 x 18 x 7 ml Velocidad máxima: 4000r / min RCF máximo: 3200xg</p>	 <p>4x18x7ml</p>	



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







KALSTEIN® Centrífugas


Centrífuga de mesa de alta velocidad

Modelo YR146-2



 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 4 x250ml Velocidad máxima: 4000r/min</p> <p>RCF máximo: 3310xg</p>	<p>Adaptador: 4 x4x15ml、4x50ml、4x250ml</p> 	
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 4 x500ml Velocidad máxima: 4000r / min RCF máximo: 3310xg</p>	<p>500ml</p>	<p>Adaptador de cubo de 500 ml: 4 x7x15ml、4x50ml、4 x250ml、4 x500ml</p> 



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




**¿Te enfrentas al reto de
mantener a tus clientes
satisfechos y comprometidos?**

Aprende de los líderes de la industria y
mantente informado sobre las últimas
tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

