



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga refrigerada de Ultra Capacidad

Modelo YR117-2



Descripción del Producto:

Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de CA de conversión variable que proporciona un par elevado.

Rendimiento técnico:

- ✓ La velocidad máxima es de 12000rpm, y la mayor capacidad del rotor oscilante es de 4X2000ml.
- ✓ Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.
- ✓ La pantalla táctil LCD frontal hace que la operación sea conveniente en cualquier posición instalada.
- ✓ Unidad de compresor importada con refrigerante no-CFC R404a.
- ✓ Los datos de funcionamiento y el registro de fallos se pueden almacenar para leer e imprimir a través de la interfaz USB.
- ✓ Reconocimiento automático del rotor para mayor seguridad en la elección de múltiples rotores.
- ✓ Almacenamiento de hasta 100 programas de usuario.
- ✓ Programa de múltiples etapas suministrado satisfacer más demandas.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre-temperatura, detección de desequilibrio que es el dispositivo de alarma automática.
- ✓ Tiene 10 niveles de aceleración y 11 niveles de desaceleración para ser ajustados de acuerdo a los diferentes requerimientos. Dispone de ralentización libre.
- ✓ 9 niveles de aceleración y 9 niveles de desaceleración.
- ✓ Las botellas transparentes de PC importadas son adecuadas para la esterilización a alta temperatura.
- ✓ Anillo de silicona sellado de conformidad con GMP, certificado por la FDA de EE.UU.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrífuga refrigerada de Ultra Capacidad

Modelo YR117-2



Descripción Técnica:

Modelo	YR117-2
Velocidad máxima	8000r/min
RCF máx.	11260xg
Capacidad máxima	6x2400ml
Precisión de velocidad	± 10r/min
Ajuste de la hora	1s~99h 59min59s
Ajuste de temperatura	-20 °C ~ +40 °C
Precisión de la temperatura	±1 °C
Unidad compresora	Unidad compresora francesa Tecumseh R404a
Ruido	<70db(A)
Fuente de alimentación	AC380V, 50Hz 40A
Consumo	7.5kw



#Let'sgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas Centrífuga refrigerada de Ultra Capacidad



Modelo YR117-2

 <p>No.1 / No.4</p>	<p>Capacidad: 6x500ml/6x1000 ml</p> <p>Velocidad máxima: 8000r/min RCF máximo: 11260xg</p> <p>Adaptador: 50 ml, 100 ml, 250 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 6x2000ml Velocidad máxima: 4000r/min</p> <p>RCF máx.: 6260xg Adaptador: 2000 ml de acero</p> <p>Cubo, Cubo de acero inoxidable 316L, Botella de PP de 2000 ml</p>	 <p>2000ml Steel Bucket</p>  <p>316L SS Bucket</p>  <p>2000ml PP Bottle</p>
	<p>Capacidad: 6x2x1000ml</p> <p>Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: Adaptador 6260xg: 2 cubos de acero de 1000 ml</p>  <p>2x1000ml Steel Bucket</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 6x2400ml Velocidad máxima: 4500r/min</p> <p>RCF máximo: 6950xg Adaptador: 2400 ml ovalado</p> <p>Cubo de acero, Botella ovalada de 2400 ml, Adaptador individual, Adaptador de capa intermedia</p>	 <p>2400ml Oval Steel Bucket</p>  <p>2400ml Oval Bottle</p>  <p>Individual Adaptor</p>  <p>Interlayer Adaptor</p>



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

