



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

**SECTOR LABORATORIO**

**CENTRIFUGAS**

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en video.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



**KALSTEIN® Centrifugas****Centrífuga refrigerada de alta velocidad de pie****Modelo YR0117-3****Descripción del Producto:**

Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.

**Rendimiento técnico:**

- ✓ La capacidad máxima del rotor oscilante es de 6X1200ml.
- ✓ Tiene control micrordenador, bloqueo electrónico y motor AC de conversión variable que proporciona un alto par.
- ✓ La pantalla táctil LCD permite visualizar el funcionamiento cómodamente.
- ✓ Unidad compresora importada con refrigerante R404a sin CFC.
- ✓ Reconocimiento automático del rotor para mayor seguridad en la elección de múltiples rotores.
- ✓ Hasta 100 programas de usuario de almacenamiento para satisfacer más demandas.
- ✓ Dispone de autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automático.
- ✓ Dispone de 9 niveles de aceleración y 10 niveles de deceleración para ajustar según las diferentes necesidades. Dispone de ralentización libre.
- ✓ 9 niveles de aceleración y desaceleración.
- ✓ Anillo de silicona sellado para mayor comodidad, certificado GMP, US FDA.



<b>Modelo</b>	YR0117-3
<b>Velocidad máxima</b>	6000r/min
<b>RCF máx.</b>	6680xg
<b>Capacidad máxima</b>	6x1200ml
<b>Precisión de velocidad</b>	± 10r/min
<b>Ajuste de la hora</b>	1s-99h 59min59s
<b>Ajuste de temperatura</b>	-20 °C ~ +40 °C
<b>Precisión de la temperatura</b>	±1 °C
<b>Unidad compresora</b>	Unidad compresora francesa Tecumseh R404a
<b>Ruido</b>	<65db(A)
<b>Fuente de alimentación</b>	AC220V, 50Hz 30A
<b>Consumo</b>	5kw

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifugas

Centrífuga refrigerada de alta velocidad de pie

Modelo YR0117-3



 <p>No. 1</p>	<p>Capacidad: 6x500ml Velocidad máxima: 6000r/min RCF máximo: 66800xg Adaptador: 50 ml, 100 ml, 250 ml</p>	 <p>No. 2</p>	<p>Capacidad: 6x1200ml Velocidad máxima: 4200r/min RCF máximo: Adaptador 5100xg: Redondo de 1200 ml Cubo, 1200ml PP Botella, 1200ml Ovalada Cubo, Cubo SS 316L, 6x1000ml, 6x500ml, 6x300ml, 6x250ml, 6 x3 x 100ml, 6 x5 x 50ml 、 6 x13x20ml、 6 x15x 15ml、 6 x19x 10ml</p>	 <p>1200ml Round Bucket</p>  <p>1200ml PP Bottle</p>  <p>1200ml Oval Bucket</p>  <p>316L SS Bucket</p> 
---	--	--	---	--



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA  
ADQUISICIÓN  
DE UN EQUIPO  
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 [www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

**SEDE CENTRAL**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

