



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

**SECTOR LABORATORIO**

**CENTRIFUGAS**

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



**KALSTEIN® Centrífugas****Centrífuga refrigerada de sobremesa de gran capacidad****Modelo YR120-1****Descripción del Producto:**

Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.

**Rendimiento técnico:**

- ✓ Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.
- ✓ La pantalla digital permite visualizar el funcionamiento cómodamente.
- ✓ Unidad de compresor importada con refrigerante no-CFC R134a.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre-temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automática.
- ✓ Tiene 9 niveles de aceleración y desaceleración para ajustar de acuerdo a las diferentes necesidades.
- ✓ El anillo sellado de silicona cumple las normas GMP y el certificado de la FDA de EE.UU.

**#Let'sgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Centrífugas****Centrífuga refrigerada de sobremesa de gran capacidad**

Modelo YR120-1

**Descripción Técnica:**

<b>Modelo</b>	YR120-1	YR124-2
<b>Velocidad máxima</b>	8000r/min	5000r/min
<b>RCF máx.</b>	9100xg	4390xg
<b>Capacidad máxima</b>	4x250ml	72x7ml
<b>Precisión de velocidad</b>	± 30r/min	
<b>Ajuste de la hora</b>	1 minuto ~ 99 minutos	
<b>Ajuste de temperatura</b>	-5 °C ~ +35 °C	
<b>Precisión de la temperatura</b>	±1 °C	
<b>Unidad compresora</b>	Unidad compresora francesa Tecumseh R134a	
<b>Ruido</b>	<65db(A)	
<b>Fuente de alimentación</b>	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
<b>Consumo</b>	1.2kw	
<b>Dimensión (L*W*H)</b>	460 mm×710 mm×420 mm	
<b>Tamaño del embalaje (L*W*H)</b>	580 mm×730 mm×520 mm	
<b>Peso neto (sin rotor)</b>	80kg	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrífuga refrigerada de sobremesa de gran capacidad


Modelo YR120-1



#### Rotores para el Modelo YR120-1

 <p>No. 1</p>	<p>Capacidad: 4 x250ml                  Velocidad máxima:                  4300r/min RCF                  máximo: 3582xg</p>	<p>Adaptador: 4 x9 x1,5 ml, 4 x7 x5 ml, 4 x9 x5 ml / 7 ml (tubo de vacío de sangre), 4 x 7 x 10 ml (rosca interna), 4 x5 x15 ml, 4 x4 x20 ml, 4 x50 ml, 4 x100 ml</p> 	
 <p>No. 3</p>	<p>Capacidad: 8x100ml                  Velocidad máxima:                  8000r/min RCF                  máximo: 9100xg                  Adaptador: 10ml, 20ml</p>		



#Letsgivemore   
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrífuga refrigerada de sobremesa de gran capacidad

Modelo YR120-1



#### Rotores para el Modelo YR120-1 y YR124-2

 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 4 x100ml Velocidad máxima: 5000r/min RCF máximo: 4390 xg</p>	<p>Adaptador: 4x4x1.5ml、4 x5ml/7ml、4x2x 5ml、4 x3 x10ml、4 x 15ml、4 x20ml、4 x50ml</p>	
 <p>No.2</p>	<p>Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 2810 xg</p>	<p>Adaptador: 4x2x1.5ml、4x1.5ml、4x6x1.5ml、8x4x1.5ml、4x2x5ml/7ml、4 x4x5ml/7ml、4 x6x5ml/7ml、8x4x5ml/7ml、4 x 2 x 10ml、4 x 4 x 10ml、4 x 6 x 10ml、8x4x10ml、4 x 2 x15ml、4 x2 x20ml、4 x4 x15ml、4 x6 x15ml、8x4x15ml、4x2 x50ml</p>	
 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 4 x18x7ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 2810xg Solo tubo de 75 mm de longitud</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 4 x12x7ml Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: tubo de 2810xg de 75 mm y 100 mm de longitud</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacidad: 2x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min RCF máx.: 2200 xg (cubo de microplacas)</p>		



**#Letsgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA  
ADQUISICIÓN  
DE UN EQUIPO  
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:



¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 [www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

**SEDE CENTRAL**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

