



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR LABORATORIO

CENTRIFUGAS

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.



KALSTEIN® Centrífugas**Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad**

Modelo YR0125

**Descripción del Producto:**

El principio de funcionamiento principal de la centrífuga de congelación de alta velocidad: la centrífuga de congelación de alta velocidad es la poderosa fuerza centrífuga generada por la rotación de alta velocidad del rotor de la centrífuga de congelación de alta velocidad para acelerar la velocidad de sedimentación de las partículas en el líquido, y separar el coeficiente de sedimentación y la densidad de flotación de la muestra, como la medicina y la industria química.

Rendimiento técnico:

- ✓ Dispone de control por microordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que proporciona un par elevado.
- ✓ La pantalla LCD digital permite visualizar el funcionamiento cómodamente.
- ✓ Unidad de compresor importada con refrigerante no-CFC R134a.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre-temperatura, detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automática.
- ✓ Tiene 9 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración para ajustar de acuerdo a las diferentes necesidades. Dispone de ralentización libre.
- ✓ Anillo sellado de silicona para mayor comodidad, certificado GMP, US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas**Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad**

Modelo YR0125

**Descripción Técnica:**

Modelo	YR0125	YR127	YR128
Velocidad máxima	20000r/min	18000r/min	16000r/min
RCF máx.	27800xg	23755xg	17800xg
Capacidad máxima	4x100ml	4x100ml	6x50ml
Precisión de velocidad	± 30r/min		
Ajuste de la hora	1min~99h 59min		
Ajuste de temperatura	-20 °C ~ +40 °C		
Precisión de la temperatura	±1 °C		
Unidad compresora	Unidad compresora francesa Tecumseh R134a		
Ruido	<65db(A)		
Fuente de alimentación	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz		
Consumo	1.2kw		
Dimensión (L×W×H)	600 mm×470 mm×330 mm		
Tamaño del embalaje (L×W×H)	720 mm×640 mm×430 mm		
Peso neto (sin rotor)	50kg		



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrífugas

Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad



Modelo YR0125

 <p>No.1</p>	<p>Capacidad: 12x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 20000/18000/16000 (r/min) RCF máximo: 27800xg / 22530xg / 17800xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 24x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 16000/16000/13200 (r/min) RCF máximo: 23755xg / 23755xg / 16110xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 10x5ml Velocidad máxima: 16000/13000/13000 (r/min) máx. RCF: 17280xg/11400xg/11400xg Adaptador: 0,5 ml, 1,5 ml</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacidad: 12x5ml Velocidad máxima: 16000/13000/13000 (r/min) máx. RCF: 17280xg/11400xg/11400xg Adaptador: 0,5 ml, 1,5 ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacidad: 2 x48 Velocidad máxima: 3000r/min RCF máximo: 1400xg</p>	 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 36x0.5ml Velocidad máxima: 13000/13000/12000 (r/min) RCF máx.: 16760xg/16760xg/14300xg</p>
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 48x0.5ml Velocidad máxima: 13000r/min 13000r/min 12000r/min RCF máximo: 16760xg 16760xg 14300xg</p>	 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 12x10ml Velocidad máxima: 13000r/min 13000r/min 12000r/min RCF máximo: 16760xg 16760xg 14300xg Adaptador: 1,5 ml, 5 ml</p>
 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 8x15ml Velocidad máxima: 13000r/min 13000r/min 12000r/min RCF máximo: 16760xg 16760xg 14300xg Adaptador: 1,5 ml, 5 ml</p>	 <p>No.6</p>	<p>Capacidad: 6x50ml Velocidad máxima: 12000r/min 12000r/min 11000r/min RCF máximo: 13000xg 13000xg 10950xg Adaptador: 15 ml, 20 ml</p>
 <p>No.6</p>	<p>Capacidad: 4x100ml Velocidad máxima: 12000r/min RCF máximo: 13000xg Adaptador: 10 ml, 20 ml solo para TGL- 20M y TGL-18M</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacidad: 4x10ml Velocidad máxima: 6000r/min RCF máximo: 3200xg</p>
 <p>No.8</p>	<p>Capacidad: 48x1.5ml Velocidad máxima: 15000/14000 (r/min) RCF máximo: 24637xg/21461xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml</p>		



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




**¿Te enfrentas al reto de
mantener a tus clientes
satisfechos y comprometidos?**

Aprende de los líderes de la industria y
mantente informado sobre las últimas
tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

