



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

**SECTOR LABORATORIO**

**CENTRIFUGAS**

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •  
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

**KALSTEIN® Centrífugas****Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad****Modelo YR126-1****Descripción del Producto:**

La centrífuga de sobremesa de alta velocidad extrae principalmente los componentes necesarios de la mezcla líquida. De acuerdo con la densidad de cada sustancia, después de la rotación de alta velocidad, el líquido denso se hunde en la capa inferior, y el líquido de densidad pequeña flota sobre él, estratificando así el líquido. Refina las cosas puras que necesito. Se utiliza en muchos campos, como la medicina y la industria química.

**Rendimiento técnico:**

- ✓ La velocidad máxima es de 21000rpm, y la mayor capacidad del rotor oscilante es de 4X750ml.
- ✓ Tiene control de microrordenador, bloqueo electrónico y motor de conversión variable de CA que ofrece un alto par.
- ✓ La pantalla táctil LCD permite visualizar la operación convenientemente.
- ✓ Compresor importado con refrigerante no-CFC R404a.
- ✓ Reconocimiento automático del rotor para mayor seguridad en la elección de múltiples rotores. (Opción)
- ✓ Hasta 6 programas de usuario de almacenamiento en la superficie se selecciona directamente.
- ✓ Tiene autobloqueo, detección de sobre velocidad, detección de sobre-temperatura,
- ✓ Detección de desequilibrio que es un dispositivo de alarma automático.
- ✓ Tiene 9 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración para ser ajustados de acuerdo a los diferentes requerimientos. Dispone de ralentización libre.
- ✓ Anillo sellado de silicona para mayor comodidad, certificado GMP, US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Centrífugas****Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad**

Modelo YR126-1

**Descripción Técnica:**

<b>Modelo</b>	YR126-1	YR137-1
<b>Velocidad máxima</b>	21000r/min	5800r/min
<b>RCF máx.</b>	30642xg	5060xg
<b>Capacidad máxima</b>	4x750ml	
<b>Precisión de velocidad</b>	± 10r/min	
<b>Ajuste de la hora</b>	1s~99h 59min59s	
<b>Ajuste de temperatura</b>	-20 °C ~ +40 °C	
<b>Precisión de la temperatura</b>	±1 °C	
<b>Unidad compresora</b>	Unidad compresora francesa Tecumseh R404a	
<b>Ruido</b>	<65db(A)	
<b>Fuente de alimentación</b>	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
<b>Consumo</b>	1.5kw	
<b>Dimensión (L*W*H)</b>	734 mm×620 mm×445 mm	
<b>Tamaño del embalaje (L*W*H)</b>	910 mm×720 mm×620 mm	
<b>Peso neto (sin rotor)</b>	100kg	



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S












## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad

Modelo YR126-1



#### Rotores para el Modelo YR126-1

 <b>No.1</b>	Capacidad: 12x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 21000r/min RCF máximo: 30642xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml	 <b>No.2</b>	Capacidad: 12x5ml Velocidad máxima: 16500r/min RCF máximo: 19175xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml
 <b>No.3</b>	Capacidad: 6x30ml Velocidad máxima: 15000r/min RCF máximo: 23120xg	 <b>No.3</b>	Capacidad: 12x10ml Velocidad máxima: 15000r/min RCF máximo: 23120xg Adaptador: 1,5 ml, 5 ml
 <b>No.4</b>	Capacidad: 6x50ml Velocidad máxima: 13000r/min RCF máximo: 17940xg	 <b>No.7</b>	Capacidad: 24x1.5ml/2.2ml Velocidad máxima: 16500r/min RCF máximo: 26050xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml
 <b>No.8</b>	Capacidad: 6x85ml Velocidad máxima: 12000r/min RCF máx.: 15805xg Adaptador: 5 ml, 15 ml, 20 ml	 <b>No.9</b>	Capacidad: 6x100ml Velocidad máxima: 10000r/min RCF máximo: 11960xg Adaptador: 10 ml, 20 ml
 <b>No.10</b>	Capacidad: 48x15ml Velocidad máxima: 15500r/min RCF máx.: 26307xg Adaptador: 0,2 ml, 0,5 ml		



**#Letsgivemore** ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad

Modelo YR126-1



#### Rotores para el Modelo YR126-1 y YR137-1

 <p><b>No.1</b></p>	<p>Capacidad: 6x50ml Velocidad máxima: 5800r/min RCF máximo: 5060 xg Adaptador: 15 ml, 20 ml</p>	 <p><b>No.2</b></p>	<p>Capacidad: 4 x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 3040 xg Cucharón de microplaca 4 x2 x96 Espesor ≤ 15,5 ml x2</p>
 <p><b>No.3</b></p>	<p>Capacidad: 2 x2 x96 Velocidad máxima: 4000r/min RCF máximo: 2200 xg 2 x2 x96 Cubo de microplacas</p>	 <p><b>No.7</b></p>	<p>Capacidad: 4x500ml (Cónica) Velocidad máxima: 4000r / min RCF máximo: 3310 xg 500ml Adaptador: 4 x500ml, 4 x250ml, 4 x4 x50ml, 4 x7 x15ml</p>
 <p><b>No.7</b></p>	<p>Capacidad: 4 x250ml (Cónica) Velocidad máxima: 4000r / min RCF máximo: 3310 xg 250ml Adaptador: 4 x50ml, 4 x4 x15ml</p>	 <p>250ml</p>	 <p>4x50ml 4x4x15ml</p>



**#Letsgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S









## KALSTEIN® Centrífugas


### Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad

Modelo YR126-1



 <p>No.2</p>	<p>Capacidad: 4 x500ml Max</p> <p>Velocidad: 4000r/m en</p> <p>RCF máx.: 3040 XG</p>	<p>4 x 14 x5 ml/7 ml Cubierta de aerosol (opcional) 4 x24 x5ml Tubo de vacío de sangre 4 x19 x5ml/7ml Cubierta de aerosol (opcional) 4 x37 x7ml Tubo G RIA</p>	<p>Adaptador de cubo cuadrado: 4 x25 x1,5 ml, 4 x28 x5 ml (tubo de vacío de sangre), 4 x 20 x 10 ml (rosca interna), 4 x 10 x 15 ml, 4 x4 x50 ml, 4 x250 ml Adaptador de cubo de 500 ml: 4 x19 x5ml/7ml, 4 x9x15ml, 4 x 7 x 20ml, 4 x3x50ml, 4 x100ml, 4 x250ml</p>
		 <p>4x14x5ml/7ml Aerosol Cover (Option)</p>  <p>4x19x5ml/7ml</p>	 <p>4x24x5ml Blood Vacuum Tube</p>  <p>4x37x7ml</p>



#Letsgivemore   
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad

Modelo YR126-1



 <p>No.4</p>	<p>Capacidad: 4 x750ml Velocidad máxima: 4000r / min RCF máximo: 3780xg</p>	<p>Cubo de 750 ml Botella de PE de 750 ml</p>	<p>4 x24 x5ml/7ml (tubo de vacío de sangre), 4x37x5ml/7ml (tubo G RIA) 4 x14 x15ml 4 x12 x20ml 4 x5 x50ml 4 x3 x100ml 4 x250ml 4 x500m</p>
	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>750 ml Bucket</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>750ml PE Bottle</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x24x5ml/7ml Blood Vacuum Tube</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x37x5ml/7ml G RIA Tube</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x14x15ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x12x20ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x5x50ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x3x100ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x250ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x500ml</p> </div> </div>		



**#Letsgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S


















## KALSTEIN® Centrífugas

### Centrifugadora de sobremesa refrigerada de alta velocidad



Modelo YR126-1

 <p>No.5</p>	<p>Capacidad: 6 x250ml Velocidad máxima: 4200r / min RCF máximo: 3500xg</p>	<p>Cubo de 250 ml</p>	 <p>250 ml Bucket</p>  <p>250ml PE Bottle</p>			
 <p>No.6</p>			<p>6x9x1.5ml、 6x7 x5ml、 6x9x5/7ml (tubo de vacío de sangre)、 6x7x10ml (rosca interna)、 6x5x15ml、 6x4 x20ml、</p>			
 <p>No.6</p>	<p>Capacidad: 4 x250ml Max Velocidad: 4300r / min RCF máximo: 3582xg</p>	<p>250ml PE Botella</p>	<p>6 x50ml、 6 x100ml</p>  <p>6x9x1.5ml</p>  <p>6x7x5ml</p>  <p>6x9x5/7ml Blood Vacuum Tube</p>  <p>6x7x10ml Internal Thread</p>  <p>6x5x15ml</p>  <p>6x4x20ml</p>  <p>6x50ml</p>  <p>6x100ml</p>			



#Letsgivemore   
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA  
ADQUISICIÓN  
DE UN EQUIPO  
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:



**¿Te enfrentas al reto de  
mantener a tus clientes  
satisfechos y comprometidos?**

Aprende de los líderes de la industria y  
mantente informado sobre las últimas  
tendencias.

 [www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

**SEDE CENTRAL**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

