



# LÍNEAS DE LABORATORIO

## CABINAS Y CAMPANAS DE BIOSEGURIDAD



**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad**  
**Campana Extracción de Humos con Sistema de Ventilación**  
**Modelo YR05826 //YR05828**



**#Letsgivemore** ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



**KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad**  
**Campana Extracción de Humos con Sistema de Ventilación**  
**Modelo YR05826 //YR05828**



**Descripción del Producto:**

- ✓ El aire sucio de la habitación se introduce en la parte delantera de la campana extractora
- ✓ El aire de la habitación se mezcla con el aire potencialmente contaminado de la cámara y es empujado hacia arriba por el escape del edificio.
- ✓ La división de aire en la parte posterior del capó aumenta el escape y reduce la turbulencia
- ✓ Aire contaminado extraído del ventilador de escape del edificio de la campana de humos y sale a través de las pilas de aire en la habitación



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



# KALSTEIN® Cabinas y Campanas de Bioseguridad

## Campana Extracción de Humos con Sistema de Ventilación

### Modelo YR05826 //YR05828



#### Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05826	YR05827	YR05828
Notas			
El tamaño anterior es nuestro artículo estándar.			
La dimensión se puede personalizar a pedido del cliente.			
Ventilador de flujo axial integrado y conducto de escape de $\varnothing$ 250 mm incluidos.			
<b>Alojamiento</b>	Utilizando la producción de soldadura de placa de polipropileno PP de 8,0 mm, después de tallar, doblar todo el gabinete a la vez, presenta una fuerte resistencia a la corrosión antiácida y alcalina.		
<b>Cubierta interior</b>	Usando una nueva producción de soldadura de placa de polipropileno PP de 8,0 mm, con una fuerte característica de resistencia a la corrosión antiácida y alcalina, la placa lateral interna se puede fijar con llave de agua, llave de gas. La placa trasera se puede fijar con deflector, iluminación de techo y dispositivo de campana de gas.		
<b>Encimera operativa</b>	Encimera de polipropileno PP de 8,0 mm, incluye guardabarros, a prueba de salpicaduras, la mesa tiene un buen rendimiento de impermeabilidad, antiácido y álcali.		
<b>Deflector</b>	Tablero de polipropileno PP de 8,0 mm, resistente a ácidos fuertes y álcalis. Instalado en la parte posterior del espacio de trabajo y arriba, incluyendo al menos tres piezas de placas, de modo que el espacio de trabajo y la conexión entre el tubo de escape para formar una cámara de gas, el gas contaminado se agote por completo, la placa deflectora está unida a la Gabinete con los clips, desmontable.		
<b>Campana de gas</b>	Material PP, con una fuerte resistencia a la corrosión, abertura rectangular en la parte inferior de la entrada, abertura circular en la parte superior		
<b>Lámpara fluorescente</b>	1 pieza de luz de 30 W (impermeable, anticorrosión, antioxidante)		
<b>puerta corredera ventana</b>	Puerta elevable vertical móvil, colocada entre el espacio de trabajo y el operador para proteger la seguridad del operador, combinada con la posición de equilibrio, las puertas correderas se pueden detener en cualquier punto de actividad. una pieza de ventana de vidrio templado en la puerta ajustable, el campo de visión puede ser completamente claro.		
<b>Ventana</b>	Uso de vidrio templado de 5 mm de espesor.		
<b>Marco de la ventana</b>	Marco de puerta de aleación de aluminio, garantiza la seguridad y durabilidad de la ventana		
<b>Cable de suspensión de ventanas</b>	Cable de suspensión de plástico, bajo nivel de ruido, velocidad de tracción rápida, fuerte característica de equilibrio		
<b>Interruptor de control</b>	Panel de control LCD, configurado con la alimentación, los interruptores, la iluminación, el ventilador y las luces de funcionamiento y otros botones, la pantalla LCD puede mostrar claramente el funcionamiento de la campana extractora.		
<b>Enchufe</b>	Equipado con cuatro tomas universales de 220V. (Otro tipo de enchufe puede ser opcional, según las necesidades del cliente)		
<b>Gabinete bajo</b>	Tablero de polipropileno PP de 8,0 mm, la puerta es sólida y firme, no se deforma fácilmente, apariencia elegante		
<b>manija de la puerta</b>	Mango de PP de laboratorio, fuerte resistencia a la corrosión.		
<b>Bisagra</b>	Bisagra de PP de laboratorio, fuerte resistencia a la corrosión.		
<b>Fregadero de agua</b>	Copa de PP, hecha de PP de alta densidad, fuerte resistencia a la corrosión, con función de filtrado y antiolor, trampa de agua con producción de PP de alta densidad (esta es una opción adicional)		
<b>Gallo de agua</b>	válvula de agua de control remoto de montaje en pared, grifo, el cuerpo principal está hecho de cobre grueso, la superficie con revestimiento de resina epoxi de alto brillo, resistencia a la corrosión, resistencia al calor; Núcleo de válvula de cerámica, rotación de 90 °, vida útil 500,000 veces, resistencia máxima estática Presión 20 bar; perilla de interruptor para producción de PP de alta densidad, diseño ergonómico, se siente cómodo. (Esta es una opción adicional)		
<b>llave de gas</b>	Válvula de gas de control remoto de montaje en pared, el cuerpo principal está hecho de cobre grueso, la superficie con revestimiento de resina epoxi de alto brillo, resistencia a la corrosión, resistencia al calor; Diseño ergonómico, siéntete cómodo. (Esta es una opción adicional)		
Accesorios Opcionales			
<b>Requisito de velocidad del aire/volumen de aire de escape</b>	0,4 m/seg~0,6 m/seg.		
<b>Ruido</b>	≤60dB		
<b>Soplador</b>	Ventilador centrífugo de ahorro de energía PP, motor del ventilador 380V motor trifásico, material del ventilador polipropileno PP, con alta resistencia, peso ligero, no es fácil de envejecer, bajo nivel de ruido, excelente resistencia a la corrosión, etc. (Según la necesidad real, equipar con el ventilador, el conducto, etc., el precio de la campana extractora no incluye los precios del ventilador, el conducto y los accesorios relacionados.		
<b>Dimensión</b>			
<b>(L x An x Al)</b>	1200x850x2350	1500x850x2350	1800x850x2350
<b>(mm)</b>			
<b>Peso (Kg)</b>	220	280	350



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





**Kalstein**<sup>®</sup>

A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



**Fundación Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

