



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

*Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,*

**LÍNEA DE LABORATORIO**  
**MEDIDORES DE**  
**OXÍGENO DISUELTTO**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

## KALSTEIN® Medidores de Oxígeno Disuelto Medidor de Conductividad / DO Portátil



Modelo YR06382



### Descripción del Producto:

- ✓ Gran pantalla LCD con retroiluminación blanca controlable.
- ✓ El chip microprocesador incorporado tiene funciones inteligentes como calibración automática, ATC, almacenamiento de datos, configuración de funciones, diagnóstico automático, apagado automático y aviso de subvención, etc.

### Modo Conductividad:

- ✓ Adopta tecnología avanzada de medición de conductividad, con electrodo de conductividad (K=1), puede cumplir con el requisito de precisión de medición para el rango de 0.5µS/cm ~ 200mS/cm.
- ✓ Puede conmutar entre conductividad, TDS, salinidad y resistividad. Cálculo multinomial para TDS y salinidad para garantizar la precisión de conversión de la escala completa.

### Modo DO:

- ✓ Dispone de funciones de ATC, compensación automática de la salinidad y compensación manual de la presión.
- ✓ Electrodo paleográfico DO, tiempo de polarización corto (3-5 minutos).



#Let'sgive**more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Medidores de Oxígeno Disuelto

## Medidor de Conductividad / DO Portátil

Modelo YR06382



### Especificaciones Técnicas:

Modelo		YR06382
<b>Cond.</b>	Rango de medición	Conductividad:
		(0,00~19,99) $\mu$ S/cm
		(20,0~199,9) $\mu$ S/cm
		(200~1999)S/cm
		(2,00~19,99)mS/cm
		(20,0~199,9)mS/cm
		TDS:(0~100)g/L
		Salinidad:(0~100)ppt
	Resistividad:(0~100)M $\Omega$ -cm	
	Resolución	0,01/0,1/1 $\mu$ S/cm; 0,01/0,1 mS/cm
	Precisión	$\pm$ 1,0% FS, Global: $\pm$ 1,5% FS
	Compensación temp.	(0~100) $^{\circ}$ C(Auto/manual)
	Constante del electrodo	0,1 / 1 / 10 cm <sup>-1</sup>
<b>DO</b>	Rango de medición	(0 ~ 20,00) mg/L(ppm), (0 ~ 200,0)%.
	Resolución	0,1/0,01 mg/L(ppm), 1/0,1 %.
	Precisión	Electrodo: $\pm$ 0,10 mg/L, Instrumento: $\pm$ 0,40 mg/L
	Tiempo de respuesta	$\leq$ 30s (25 $^{\circ}$ C, 90% respuesta)
	Corriente residual	$\leq$ 0,1 mg/L
	Compensación temp.	(0 ~ 45) $^{\circ}$ C (auto)
	Compensación de salinidad	(0 ~ 45) ppt (auto)
	Compensación de la presión	(66 ~ 200) kPa (manual)
	Calibración automática	Aire saturado de agua, agua saturada de aire
	Tipo de electrodo	Polarográfico
<b>Temp.</b>	Rango de medición	(0 ~ 100) $^{\circ}$ C
	Resolución	0,1 $^{\circ}$ C
	Precisión	5 ~ 60 $^{\circ}$ C: $\pm$ 0,4 $^{\circ}$ C Otros: $\pm$ 0,8 $^{\circ}$ C
<b>Otros</b>	Almacenamiento de datos	200 juegos
	Potencia	Dos pilas AA (1,5 V x2)
	Temp. ambiente	5 ~ 35 $^{\circ}$ C
	Humedad ambiente	$\leq$ 85%
	Grado IP	IP57 Resistente al polvo y al agua
	Dimensiones/N.A.	(65x120x31)mm/180g
	Tamaño del envío/G.W.	(460x300x55)mm/1Kg



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





# PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

## ¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



### Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



### Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



### Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

## SOLUCIONES COMERCIALES



### Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



### Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



### Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

## PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

# CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

## ¿NECESITA ASISTENCIA?



### ¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



### ¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en  
Play Store



Descárgala en  
APP Store

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.