



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEA DE LABORATORIO

MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Medidores de Conductividad

Medidor de cenizas de conductividad / TDS / salinidad / conductividad de sobremesa

Modelo YR01827



Descripción del Producto:

- ✓ Pantalla LED de 6,5 pulgadas con interfaz concisa y fácil de usar.
- ✓ El chip microprocesador incorporado dispone de funciones inteligentes como calibración automática, ATC, almacenamiento de datos, visualización del reloj, salida USB, configuración de funciones, impresión inalámbrica e información de autodiagnóstico, etc.
- ✓ Admite impresión inalámbrica por bluetooth. La transferencia de datos en tiempo real al teléfono móvil mediante bluetooth es opcional.
- ✓ Visualización inteligente del estado de los electrodos para garantizar un uso preciso.
- ✓ Adopta tecnología avanzada de medición de conductividad, con electrodo de conductividad (K=1), puede cumplir el requisito de precisión de medición para el rango de 0,5uS/cm ~ 200mS/cm.
- ✓ Posibilidad de alternar entre conductividad, TDS, salinidad y resistividad. Cálculo multinomial para TDS y salinidad para garantizar la precisión de conversión de toda la gama.
- ✓ La tecla Omron de larga duración y tacto ligero puede utilizarse más de 100.000 veces.
- ✓ Reconocimiento automático de 25 tampones con tres tipos de opciones: Europa y EE.UU., NIST y China. Reconocimiento automático de 8 soluciones patrón de conductividad con dos tipos de opciones: Europa & EE.UU., y China.
- ✓ Puede almacenar 1000 conjuntos de datos de prueba, que pueden guardarse y transferirse a una memoria USB y abrirse con Excel.



#Let'sgive**more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Medidores de Conductividad

Medidor de cenizas de conductividad / TDS / salinidad / conductividad de sobremesa

Modelo YR01827



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR01827		
pH	Rango de medición	(-2,00 ~ 20,00)pH	
	Resolución	0,1/0,01 pH	
	Precisión	±0,02pH	
	Calibración automática	1, 2, 3 punto	
	Tampón	Europa & EE.UU., NIST, normas de China	
	Corriente de entrada	≤2×10 ⁻¹² A	
	Impedancia de entrada	≥1×10 ¹² Ω	
	Estabilidad	±0,01 pH/3h	
	Compensación temp.	(0 ~ 100)°C, automático o manual	
mV Redox	Rango de medición	-1999,9mV ~ 0 ~ 1999,9mV	
	Resolución	1 mV	
	Precisión	±0,1% FS	
Cond.	Rango de medición	Conductividad: (0.00~20.00)μS/cm, (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm (20,0~200,0)mS/cm (200~2000)mS/cm (K=10) TDS: (0 ~ 100)g/L Salinidad: (0 ~ 100)ppt Resistividad: (0 ~ 100)MΩ-cm	
	Resolución	0.01/0.1/1μS/cm, 0.01/0.1/1mS/cm	
	Electrodo de precisión:	±0,5% FS, Medidor: ±0,80% FS	
	Compensación temp.	(0 ~ 100)°C, auto Constante del electrodo 0,1/1/10 cm ⁻¹	
	Temp. de referencia	25°C, 20°C, 18°C	
	Temp.	Rango de medición	(0 ~ 100)°C
		Resolución	0.1°C
		Precisión	5 ~ 60°C: ±0,4°C Otros: ±0,8°C
	Otros	Mostrar	Pantalla LCD de 6,5 pulgadas Almacenamiento de datos 1000 juegos Alimentación DC 12V/1A
		Salida	USB
Temp. ambiente		5 ~ 40 °C	
Humedad ambiente		≤85%	
Grado IP		IP54	
Dimensiones/N.A.		215×170×37mm/600g	
Tamaño del envío/G.W.		470x430x72mm/3kg	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.