



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur cylindrique horizontale avec affichage numérique

Modèle YR05640 // YR05642



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur cylindrique horizontale avec affichage numérique

Modèle YR05640 // YR05642



Description du produit:

- ✓ Type : Autoclave à vapeur cylindrique horizontale
- ✓ Commande : Ordinateur
- ✓ Affichage d'état : affichage numérique et voyant lumineux
- ✓ Générateur de vapeur : Générateur de vapeur intégré, acier inoxydable 304
- ✓ Imprimante : Oui
- ✓ séchage : oui
- ✓ Réservoir d'eau : acier inoxydable 304
- ✓ Matériau de la chambre : acier inoxydable 304
- ✓ Porte: porte de verrouillage de sécurité
- ✓ Chargement : bac de stérilisation amovible en inox
- ✓ Langue anglaise
- ✓ Tension : 220V monophasé, 220/380V triphasé. 50/60Hz

Caractéristiques du produit:

- ✓ La machine adopte une structure de conception cylindrique horizontale à double couche, avec une chambre intérieure et une chemise extérieure, qui est propice à l'entrée de vapeur dans la chemise pour le préchauffage en premier, assurant le préchauffage de la chambre de stérilisation et l'uniformité de la température de séchage.
- ✓ Le contrôle par ordinateur, l'ajout d'eau, le chauffage, la stérilisation, le séchage, l'évacuation et le processus d'impression sont entièrement automatiques.
- ✓ Avec dispositif d'autoprotection contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Le mécanisme d'ouverture de la porte ne peut pas être actionné tant que la pression dans la chambre n'est pas réduite à 0,027 MPa. Il ne peut pas être activé si la porte ne se ferme pas correctement.
- ✓ La soupape de sécurité s'ouvre automatiquement lorsque la pression interne dépasse 0,24 MPa et que la vapeur s'échappe vers le réservoir d'eau.
- ✓ La porte en acier inoxydable à levier radial peut verrouiller efficacement le couvercle de la porte et empêcher les fuites de vapeur, en même temps, elle est équipée d'un dispositif de verrouillage de sécurité de la porte.
- ✓ Le joint de porte est en silicone de haute qualité, résistant aux températures élevées, durable et ne se déforme pas.
- ✓ Équipé d'un capteur de coupure de niveau d'eau et d'un indicateur de niveau d'eau. L'alimentation se coupe automatiquement, coupe l'eau et alarme lorsque la machine est à court d'eau.
- ✓ Générateur de vapeur efficace intégré, contrôle de la température par micro-ordinateur, gain de temps et d'énergie.
- ✓ L'ensemble de la chambre est en acier inoxydable 304.
- ✓ Le bip retentira une fois le cycle de stérilisation terminé.
- ✓ Équipé d'une fonction de séchage, d'une imprimante, d'un réservoir d'eau.
- ✓ Avec deux jauges de température de pression, affichage en temps réel de la température et de la pression de la chambre intérieure et de la chemise.
- ✓ La minuterie ne démarre qu'une fois la température prééglée atteinte, garantissant une stérilisation complète.
- ✓ Le dispositif de purge d'air automatique évacue l'air froid de la chambre pour obtenir une vapeur saturée efficace.
- ✓ Équipé d'un port de test PT/TT.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur cylindrique horizontale avec affichage numérique

Modèle YR05640 // YR05642



Dispositif de sécurité

- ✓ Absence de protection de l'eau potable.
- ✓ Le programme s'arrêtera si le niveau d'eau est inférieur à la limite basse.
- ✓ Le buzzer émet une alarme lorsqu'un cycle de fonctionnement est terminé.
- ✓ Protection automatique contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Protecteur de surintensité.
- ✓ Système de verrouillage de sécurité de porte.
- ✓ Dispositif de protection de sécurité électrique.
- ✓ Soupape de sécurité à déclenchement automatique
- ✓ Soupape d'échappement d'urgence.

Spécifications techniques:

Modèle	YR05640	YR05641	YR05642
la pression de travail	0-0.22MPa		
Température de travail	134°C		
Écart de température	0 – 134°C		
Plage de temps de stérilisation	0-99 minutes		
Plage de temps de séchage	0-99 minutes		
chaleur moyenne	≤1°C		
Taille de la chambre (mm)	150L / Ø440×1000	200L / Ø515×1000	300L / Ø600×1080
Taille du produit (mm)	1400×650×1600	1400×780×1780	1500×910×1900
Taille du colis (mm)	1560×820×1760	1560×910×1960	1680×108×2060
GW/NO	430/340kg	440/350kg	570/460 kg
Énergie	9 kilowatts	9 kilowatts	12 kilowatts



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

