



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE**  
**CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



## Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



### Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



### Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.





## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR0140-1



#### Description du produit :

Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu qui est peu bruyant et dont la vitesse est très précise.



#### Performance technique :

- ✓ Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu qui est peu bruyant et dont la vitesse est très précise.
- ✓ L'écran numérique LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Le stockage de 9 programmes utilisateur permet de répondre à de nombreuses demandes.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique : verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe, détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.



#Let'sgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR0140-1



### Spécifications techniques :

<b>Modelé</b>	YR140-1
<b>Vitesse maximale</b>	5000r/min
<b>FCR max.</b>	4390xg
<b>Capacité maximale</b>	32x15ml
<b>Précision de la vitesse</b>	± 30r/min
<b>Réglage de l'heure</b>	1 s ~ 99 min59 s / 1 min ~ 99 min
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)
<b>Alimentation</b>	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz
<b>Consommation</b>	450w
<b>Dimension (L×W×H)</b>	460mm×540mm×340mm
<b>Taille d'emballage (L×W×H)</b>	550mm×630mm×430mm
<b>Poids net (pas de rotor)</b>	28kg



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.






All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à basse vitesse



Modèle YR0140-1

 <b>No.1</b>	Capacité : 4 x50ml / 4 x100ml  Vitesse maximale : 5000r / min RCF maximum : 4390 xg	4 flacons de 100 ml	Adaptateur :4x4x1.5ml 、 4 x4x5ml/7ml、 4 x2 x5ml、 4 x 3 x 10ml、 4x 15ml、 4 x20ml、 4 x50ml、 4 x100ml	 4x100ml Adaptor: 4x4x1.5ml 4x2x5ml 4x15ml 4x50ml Adaptor: 4x4x5ml/7ml 4x3x10ml 4x20ml
		4 flacons de 50 ml	Adaptateur :4x2x1.5ml 、 4 x5ml/7ml、 4x 15ml、 4 x20ml、 4 x50ml	 4x50ml Adaptor: 4x2x1.5ml 4x5ml 4x15ml Adaptor: 4x5ml/7ml 4x10ml 4x20ml
 <b>No.2</b>	Capacité : 8 x50ml Vitesse maximale : 4000r / min  RCF maximum : 2810 xg	4 x2 x50ml	Adaptateur :8 x2 x1.5ml 、 8 x5ml/7ml、 8 x10ml、 8 x15ml、 8 x20ml	 4x2x50ml Adaptor: 8x2x1.5ml 8x5ml 8x15ml  Adaptor: 8x5ml/7ml 8x10ml 8x20ml
 <b>No.2</b>	Vitesse maximale : 4000r/min FCR maximale : 2810 xg	4 x 4 x15ml	Adaptateur :4x4x1.5ml 、 4x4x 5ml/7ml、 4x4x5ml、 4 x4x 10ml 、 4 x4x 15ml	
		4 x6 x15ml	Adaptateur :4x6x1.5ml 、 4x6x 5ml/7ml、 4x6x5ml、 4x6x 10ml 、 4 x6x 15ml	
		4 x8 x15ml	Adaptateur :4x8x1.5ml 、 4x8x 5ml/7ml、 4x8x5ml、 4x8x 10ml 、 4 x8x 15ml	



**#Letsgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à basse vitesse

Modèle YR0140-1



 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x 18 x 7ml Vitesse maximale : 40 00r / min RCF max : 320 0xg</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x 12 x 7ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3200xg</p>	 <p>4x12x7ml</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 2 x 2 x 96 Vitesse maximale : 40 00r/min RCF max : 220 0xg Microplat e Godet</p>			



**#Letsgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION DE  
L'EQUIPEMENT  
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




Nous vous présentons  
le prototype du  
téléphone Kalstein

Restez à la  
pointe des  
tendances  
avec notre  
technologie  
mobile  
avancée.



[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)







PARIS - FRANCE

**SIEGE**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**Vous trouverez ici nos tutoriels !**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

