



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE**  
**CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



## Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.

### Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.

### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...

### #Letsgivemore

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.

### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

### Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.

### Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.

### Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.





## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YRI46-2



#### Description du produit :

La centrifugeuse de laboratoire à grande vitesse est une centrifugeuse de laboratoire de routine, largement utilisée dans les départements de recherche, d'éducation et de production de la biologie, de la chimie, de la médecine, etc. Elle est utilisée dans les laboratoires, la recherche scientifique, les écoles et d'autres départements, et convient à la séparation rapide et à la synthèse d'échantillons à l'état de traces...



#### Performances techniques de la centrifugeuse réfrigérée de grande capacité :

- ✓ La vitesse maximale est de 18500 tr/min, et la plus grande capacité du rotor oscillant est de 4X500ml.
- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur sans balai à courant continu, qui est peu bruyant et dont la vitesse est très précise.
- ✓ L'écran digital LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor assure la sécurité pour le choix de plusieurs rotors. (Option)
- ✓ Jusqu'à 9 programmes d'utilisateur pour répondre aux demandes les plus diverses.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe et détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA..



**#Let'sgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YR146-2



### Spécifications techniques :

<b>Modelé</b>	YR146-2	YR131-2
<b>Vitesse maximale</b>	18500r/min	5000r/min
<b>FCR max.</b>	23797xg	5030xg
<b>Capacité maximale</b>	4x500ml	
<b>Précision de la vitesse</b>	± 10r/min	
<b>Réglage de l'heure</b>	1s ~ 99min59s	
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)	
<b>Alimentation</b>	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz	
<b>Consommation</b>	750w	
<b>Dimension (L×W×H)</b>	465 mm× 560 mm×380 mm	
<b>Taille d'emballage (L×W×H)</b>	560mm×650mm×470mm	
<b>Poids net (pas de rotor)</b>	50kg	



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YR146-2



### Rotor pour YR146-2

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 12x1.5ml Vitesse maximale : 18500r / min RCF max : 23797xg</p> <p>Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 10x5ml</p> <p>Vitesse maximale : 13000r / min</p> <p>RCF max : 11400xg</p> <p>Adaptateur : 0.5ml、1.5ml</p>
 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 12x5ml Vitesse maximale : 13000r / min</p> <p>RCF maximum : 11400xg</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 12x10ml Vitesse maximale : 12000r / min</p> <p>RCF max : 14800xg</p> <p>Adaptateur : 1.5ml、5ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 8x15ml Vitesse maximale : 12000r / min</p> <p>RCF max : 14800xg</p> <p>Adaptateur : 1.5ml、5ml</p>	 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 13000r / min</p> <p>RCF maximum : 17940xg</p>
 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 4x100ml Vitesse maximale : 12000r/min</p> <p>RCF max : 13000xg</p> <p>Adaptateur : 10ml、20ml</p>	 <p>No.7</p>	<p>Capacité : 24 x 1,5 ml/2,2 ml Vitesse maximale : 13200r/min FCR max : 16110xg</p> <p>Adaptateur : 0,2 ml, 0,5 ml</p>
 <p>No.8</p>	<p>Capacité : 36x0.5ml Vitesse maximale : 16000r / min</p> <p>RCF maximum : 23669xg</p>	 <p>No.8</p>	<p>Capacité : 48x0.5ml Vitesse maximale : 16000r/min</p> <p>RCF max : 23669xg</p>
 <p>No.9</p>	<p>Capacité : 48x1.5ml Vitesse maximale : 13000r/min</p> <p>RCF max : 18505xg</p>		



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S






# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse de table à grande vitesse

Modèle YR146-2



### Rotor pour YR146-2 et YR131-2

 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 4 x250ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3200 xg</p>	<p>Seau de 250 ml Bouteille PE de 250 ml</p>	<p>Adaptateur : 4x9x1.5ml、 4 x7x5ml、 4 x9 x5ml/7ml (tube à vide sanguin)、 4 x 7 x 10ml (filetage interne)、 4 x 5x 15ml、 4 x4 x20ml、 4 x50ml、 4 x100ml、 4 x250ml</p>
 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 3040 xg</p>	<p>4 x 14 x 5 ml/7 ml Housse d'aérosol (en option) 4 tubes à vide sanguin de 24 x 5 ml 4 x 19 x 5 ml/7 ml Housse d'aérosol (en option) 4 x 37 x 7 ml G RIA Tube</p>	<p>Adaptateur de seau carré : 4 x25 x1,5 ml、 4 x28 x5ml (tube à vide sanguin)、 4 x 20 x 10 ml (filetage interne)、 4 x 10x 15 ml、 4 x4 x50ml、 4 x250ml Adaptateur de seau de 500 ml : 4 x19 x5 ml/7 ml、 4 x9x15 ml、 4 x 7 x 20 ml、 4 x3x50 ml、 4 x100 ml、 4 x250ml</p>
 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 8 x50ml Vitesse maximale : 5000r / min RCF max : 5030xg</p>	<p>4 x 2 x 50ml</p>	<p>Adaptateur : 8 x 2 x 1,5 ml, 8 x 5 ml, 8 x 5 ml/7 ml, 8 x 10 ml, 8 x 15 ml, 8 x 20 ml</p>



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S




## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse



Modèle YRI46-2

 <p>No.3</p>	<p>Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 3020 xg</p>	<p>Adaptateur : 4x2x1.5ml、4x4x1.5ml、4x6x1.5ml、 8x4x1.5ml、4x2x5ml/7ml、4x4x5ml/7ml、4 x6x5ml/7ml、8x4x5ml/7ml、4 x 2 x 10ml、4 x 4 x 10ml、4 x 6 x 10ml、8x4x10ml、4 x 2 x15ml、4 x2 x20ml、4 x4 x15ml、4 x6 x15ml、8x4x15ml、4 x2 x50ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 3200 xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x12 x7ml、4 x6 x15ml、4 x9 x15ml、4 x50ml、4 x2 x50ml、4 x100ml</p>	
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x 18 x 7ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3200xg</p>	 <p>4x18x7ml</p>	



#Letsgivemore   
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse de table à grande vitesse



Modèle YRI46-2

 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 4 x250ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3310xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x4x15ml、4 x50ml、4 x250ml</p>  <p>500ml</p>  <p>4x500ml</p>  <p>4x250ml</p>  <p>4x4x50ml</p>  <p>4x7x15ml</p>	
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r / min RCF maximum : 3310xg</p>	<p>500 ml</p>	<p>Adaptateur de seau de 500 ml : 4 x7x15ml、4 x4x50ml、4 x250ml、4 x500ml</p>  <p>250ml</p>  <p>4x50ml</p>  <p>4x4x15ml</p>



#Letsgivemore   
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







# POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

## DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



### Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



### Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



### Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

## BUSINESS SOLUTIONS!

### ✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

### ✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

### ✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

## INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

## CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.



**CONNECTEZ-VOUS  
AVEC NOUS  
SUR KALSTEIN+**

**AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?**



### COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



**+(33) 7 77 66 24 64**



### COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le  
Play Store



Télécharger sur le  
APP Store

### CONTACT US

**+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83**

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

**5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.**