



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.

Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.

Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...

#Letsgivemore

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.

Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.

Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.

Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges


Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table

Modèle YR0125



Description du produit :

Principe de fonctionnement de la centrifugeuse à congélation à grande vitesse : la centrifugeuse à congélation à grande vitesse utilise la puissante force centrifuge générée par la rotation à grande vitesse du rotor de la centrifugeuse à congélation à grande vitesse pour accélérer la vitesse de sédimentation des particules dans le liquide et séparer le coefficient de sédimentation et la densité de flottaison de l'échantillon..



Performances techniques:

- ✓ Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable à courant alternatif qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran numérique LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R134a sans CFC.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe et détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.



#Letsgivingmore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S




KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table



Modèle YR0125



Spécifications techniques :

Modelé	YR0125	YR127	YR128
Vitesse maximale	20000r/min	18000r/min	16000r/min
FCR max.	27800xg	23755xg	17800xg
Capacité maximale	4x100ml	4x100ml	6x50ml
Précision de la vitesse	± 30r/min		
Réglage de l'heure	1min~99h 59min		
Réglage de la température	-20 °C ~ +40 °C		
Précision de la température	±1 °C		
Unité de compression	Unité de compression French Tecumseh R134a		
Bruit	<65 dB(A)		
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz		
Consommation	1.2kw		
Dimension (L×W×H)	600mm×470mm×330mm		
Taille d'emballage (L×W×H)	720mm×640mm×430mm		
Poids net (pas de rotor)	50kg		



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S




KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse de table



Modèle YR0125

 No.1	Capacité : 12 x 1,5 ml / 2,2 ml Vitesse maximale : 20000 / 18000 / 16000 (r / min) RCF maximum : 27800xg / 22530xg / 17800xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml	 No.2	Capacité : 24x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 16000 / 16000 / 13200 (r / min) RCF max : 23755xg / 23755xg / 16110xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml
 No.3	Capacité : 10x5ml Vitesse maximale : 16000 / 13000 / 13000 (r / min) RCF maximum : 17280xg / 11400xg / 11400xg Adaptateur : 0.5ml, 1.5ml	 No.3	Capacité : 12x5ml Vitesse maximale : 16000 / 13000 / 13000 (r / min) RCF maximum : 17280xg / 11400xg / 11400xg Adaptateur : 0.5ml, 1.5ml
 No.4	Capacité : 2 x48 Vitesse maximale : 3000r/min FCR max : 1400xg	 No.5	Capacité : 36x0.5ml Vitesse maximale : 13000 / 13000 / 12000 (r / min) RCF maximum : 16760xg / 16760xg / 14300xg
 No.5	Capacité : 48x0.5ml Vitesse maximale : 13000r / min 13000r / min 12000r / min RCF max : 16760xg 16760xg 14300xg	 No.5	Capacité : 12x10ml Vitesse maximale : 13000r / min 13000r / min 12000r / min RCF max : 16760xg 16760xg 14300xg Adaptateur : 1.5ml, 5ml
 No.5	Capacité : 8x15ml Vitesse maximale : 13000r / min 13000r / min 12000r / min RCF max : 16760xg 16760xg 14300xg Adaptateur : 1.5ml, 5ml	 No.6	Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 12000r / min 12000r / min 11000r / min RCF max : 13000xg 13000xg 10950xg Adaptateur : 15ml, 20ml
 No.6	Capacité : 4x100ml Vitesse maximale : 12000r / min RCF max : 13000xg Adaptateur : 10ml, 20ml Uniquement pour TGL- 20M >l-18M	 No.7	Capacité : 4x10ml Vitesse maximale : 6000r / min RCF max : 3200xg
 No.8	Capacité : 48x1.5ml Vitesse maximale : 15000 / 14000 (r / min) RCF max : 24637xg / 21461xg Adaptateur : 0.2ml, 0.5ml		



#Letsgivemore 
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.