



Un soutien différent à votre service



**Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE  
CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



## Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



### Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



### Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.





## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse réfrigérée Ultra-Capacité

Modèle YR117-2



#### Description du produit :

Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable à courant alternatif qui fournit un couple élevé.



#### Performances techniques:

- ✓ La vitesse maximale est de 12 000 tr/min, et la plus grande capacité du rotor oscillant est de 4 x 2 000 ml.
- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran tactile LCD en façade permet une utilisation pratique dans n'importe quelle position d'installation.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ Les données de fonctionnement et les enregistrements de pannes peuvent être stockés pour être lus et imprimés via l'interface USB.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor assure la sécurité pour le choix de plusieurs rotors.
- ✓ Jusqu'à 100 programmes utilisateur peuvent être stockés.
- ✓ Le programme à plusieurs étapes permet de répondre à de nombreuses demandes.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe et détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 10 niveaux d'accélération et de 11 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ 9 niveaux d'accélération et 9 niveaux de décélération.
- ✓ Les bouteilles transparentes en PC importé conviennent à la stérilisation à haute température.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et à la certification FDA des États-Unis.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse réfrigérée Ultra-Capacité

Modèle YR117-2



### Spécifications techniques :

<b>Modelé</b>	YR117-2
<b>Vitesse maximale</b>	8000r/min
<b>FCR max.</b>	11260xg
<b>Capacité maximale</b>	6x2400ml
<b>Précision de la vitesse</b>	± 10r/min
<b>Réglage de l'heure</b>	1s~99h 59min59s
<b>Réglage de la température</b>	-20 °C ~ +40 °C
<b>Précision de la température</b>	±1 °C
<b>Unité de compression</b>	Unité de compression French Tecumseh R404a
<b>Bruit</b>	<70 dB(A)
<b>Alimentation</b>	AC380V, 50Hz 40A
<b>Consommation</b>	7.5kw



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée Ultra-Capacité



Modèle YR117-2

 <p>No.1 / No.4</p>	<p>Capacité : 6x500ml / 6x1000 ml</p> <p>Vitesse maximale : 8000r / min RCF max : 11260xg</p> <p>Adaptateur : 50ml、100ml、 250ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 6x2000ml Vitesse maximale : 4000r / min</p> <p>RCF max : 6260xg Adaptateur : Seau en acier de 2000 ml 、Seau en acier inoxydable 316L, bouteille PP de 2000 ml</p>	 <p>2000ml Steel Bucket</p>  <p>316L SS Bucket</p>  <p>2000ml PP Bottle</p>
	<p>Capacité : 6x2x1000ml Vitesse maximale : 4000r / mi n</p> <p>RCF max : 6260xg Adaptateur : 2x1000ml Seau en acier</p>  <p>2x1000ml Steel Bucket</p>	 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 6x2400ml Vitesse maximale : 4500r / min</p> <p>RCF max : 6950xg Adaptateur : Seau ovale en acier de 2400 ml、Bouteille ovale de 2400 ml、 Adaptateur individuel 、Adaptateur intercalaire</p>	 <p>2400ml Oval Steel Bucket</p>  <p>2400ml Oval Bottle</p>  <p>Individual Adaptor</p>  <p>Interlayer Adaptor</p>



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION DE  
L'EQUIPEMENT  
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




Nous vous présentons  
le prototype du  
téléphone Kalstein

Restez à la  
pointe des  
tendances  
avec notre  
technologie  
mobile  
avancée.



[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)







PARIS - FRANCE

**SIEGE**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**Vous trouverez ici nos tutoriels !**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

