



Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse au sol



Modèle YR0115

Description du produit :

Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable à courant alternatif qui fournit un couple élevé.



Performances techniques:

- ✓ La vitesse maximale est de 25 000 tr/min, et la plus grande capacité du rotor fixe est de 4 x 1000 ml.
- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran digital LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ Il est équipé d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de survitesse, détection de sur-température et détection de déséquilibre.
- ✓ La configuration essentielle comprend le changement de rotor, la vitesse/RCF, le temps, la température, 9 niveaux d'accélération et de décélération, ce qui constitue le choix le plus économique.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et à la certification FDA des États-Unis.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse au sol

Modèle YR0115



Spécifications techniques :

Modèle	YR0115
Vitesse maximale	25000r/min 21000r/min
FCR max.	64983xg 50400xg
Capacité maximale	4x1000ml 6x500ml
Précision de la vitesse	± 10r/min
Réglage de l'heure	1s~99h 59min59s
Réglage de la température	-20 °C ~ +40 °C
Précision de la température	±1 °C
Unité de compression	Unité de compression French Tecumseh R404a
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC220V, 50Hz-60Hz
Consommation	5kw
Dimension (L×W×H)	710mm×840mm×1200mm
Taille d'emballage (L×W×H)	889mm×960mm×1450mm
Poids net (pas de rotor)	290kg



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse au sol

Modèle YR0115



 <p>No.1</p>	<p>Capacité : 24x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 25000r / min / 21000r / min RCF max : 64983xg / 50400xg Adaptateur : 0.2ml、0.5ml</p>	 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 24x1.5ml / 2.2ml Vitesse maximale : 25000r / min / 21000r / min RCF max : 64983xg / 50400xg Adaptateur : 0.2ml、 0.5ml</p>
 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 8x50ml Vitesse maximale : 18000r / min RCF max : 40930xg Adaptateur : 10ml、20ml</p>	 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 6x250ml Vitesse maximale : 14000r / min / 12000r / min RCF max : 30200xg / 22470xg Adaptateur : 50ml、100ml</p>
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 6x500ml Vitesse maximale : 10000r / min / 9000r / min RCF max : 17800xg / 14400xg Adaptateur : 50ml、100ml、 250ml</p>	 <p>No.6</p>	<p>Capacité : 4x1000ml Vitesse maximale : 8000r/min RCF max : 12879xg Adaptateur : 250ml、500ml</p>
 <p>No.12</p>	<p>Capacité : 8x100ml Vitesse maximale : 14000r / min RCF max : 26952xg Adaptateur : 10ml、20ml</p>	 <p>No.14</p>	<p>Capacité : 32x15ml (rond) Vitesse maximale : 14000r/min RCF max : 34512xg Adaptateur : 5ml、10ml</p>
 <p>No.25</p>	<p>Capacité : 12x15ml (conique) Vitesse maximale : 16000r / min RCF maximum : 30194xg</p>		



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse au sol**

Modèle YR0115

9800xg	Capacité	Max. Vitesse	Max.RCF
N°1	10x5ml	25000r/min/21000r/min	64983xg/50400xg
N°1	36x1.5/2.2ml 16x10/5ml	21000r/min	50400xg
N°2	12x20ml	16500r/min	31100xg
N°3	18x10ml	21000r/min	50400xg
N°5	6x70ml	15000r/min	25700xg
N°11	6x50ml	20000r/min	43000xg
N°13	6x250ml	12000r/min	22470xg
N°17	6x600ml	7000r/min	9100xg
Rotor continu			
N°11/N°23	1000ml	16000r/min	28100xg
N°12/n°24	3000ml	10000r/min	14800xg
Rotor pivotant			
N°7/N°20	Microplaque 2x2x96	4000r/min	2236xg
N°8/N°20	4x750ml	5000r/min	5470xg
N°13/N°7	4x50ml 4x85ml 32x15ml	10000r/min/5000r/min	15316xg/4390xg
N°19	96x10ml 72x15ml 20x50ml	5000r/min	4390xg
N°20	Microplaque 2x2x96	4000r/min	2236xg
N°21	4x50ml/4x85ml	8000r/min	9800xg



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.