



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE**  
**CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



## Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



### Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



### Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.





## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse au sol

Modèle YR0117-3



#### Description du produit :

Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable à courant alternatif qui fournit un couple élevé.



#### Performances techniques:

- ✓ La capacité maximale du rotor oscillant est de 6X1200ml.
- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran tactile LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ La reconnaissance automatique du rotor assure la sécurité pour le choix de rotors multiples.
- ✓ Le stockage de 100 programmes utilisateur permet de répondre à de nombreuses demandes.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec verrouillage automatique, détection de survitesse, détection de surchauffe et détection de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération qui peuvent être réglés en fonction des différentes exigences.
- ✓ selon les différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ 9 niveaux d'accélération et de décélération.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.
- ✓ Traduit avec DeepL.com (version gratuite)



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse au sol



Modèle YR0117-3



### Spécifications techniques :

<b>Modelé</b>	YR0117-3
<b>Vitesse maximale</b>	6000r/min
<b>FCR max.</b>	6680xg
<b>Capacité maximale</b>	6x1200ml
<b>Précision de la vitesse</b>	± 10r/min
<b>Réglage de l'heure</b>	1s~99h 59min59s
<b>Réglage de la température</b>	-20 °C ~ +40 °C
<b>Précision de la température</b>	±1 °C
<b>Unité de compression</b>	Unité de compression French Tecumseh R404a
<b>Bruit</b>	<65 dB(A)
<b>Alimentation</b>	AC220V, 50Hz 30A
<b>Consommation</b>	5kw



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse au sol

Modèle YR0117-3



 <p><b>No. 1</b></p>	<p>Capacité : 6x500ml Vitesse maximale : 6000r/min RCF max : 66800xg Adaptateur : 50ml、 100ml、 250ml</p>	 <p><b>No. 2</b></p>	<p>Capacité : 6x1200ml Vitesse maximale : 4200r / min RCF maximum : 5100xg Adaptateur : Seau rond de 1200 ml 、 Bouteille PP de 1200 ml 、 Seau ovale de 1200 ml 、 Seau SS 316L、 6x1000ml、 6x500ml、 6x300ml、 6x250ml、 6 x3 x 100ml、 6 x5 x 50ml、 6 x13x20ml、 6 x 15 x 15 ml、 6 x 19 x 10 ml</p>	 <p>1200ml Round Bucket</p>  <p>1200ml PP Bottle</p>  <p>1200ml Oval Bucket</p>  <p>316L SS Bucket</p>  <p>1200ml Round Bucket</p>  <p>6x19x10ml Internal Thread</p>  <p>6x15x15ml</p>  <p>6x13x20ml</p>  <p>1200ml PP Bottle</p>  <p>6x5x50ml</p>  <p>6x3x100ml</p>  <p>6x250ml</p>  <p>1200ml Oval Bucket</p>  <p>6x300ml</p>  <p>6x500ml</p>  <p>6x1000ml</p>  <p>316L SS Bucket</p>
--	--	---	---	--



**#Letsgivemore** ♥  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION DE  
L'EQUIPEMENT  
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :




Nous vous présentons  
le prototype du  
téléphone Kalstein

Restez à la  
pointe des  
tendances  
avec notre  
technologie  
mobile  
avancée.



[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)





PARIS - FRANCE

**SIEGE**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**Vous trouverez ici nos tutoriels !**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

